

# Bentley LT-R

## Carrozzina basculante

La carrozzina con basculamento fino a 20°  
e ruote propulsive anteriori



# BENTLEY LT-R

## CARROZZINA BASCULANTE

La carrozzina con basculamento fino a 20° e ruote propulsive anteriori

La carrozzina basculante Bentley LT-R promuove l'indipendenza dell'utilizzatore attraverso un'auto-propulsione migliorata e una maggior manovrabilità, grazie al posizionamento anteriore delle ruote motrici.

Il basculamento fino a 20° con fulcro sulla parte anteriore della seduta, offre una posizione ergonomica lungo tutto l'intervallo di basculamento, garantendo una maggior accessibilità alle ruote propulsive. Con un'altezza da terra di soli 30 cm, facilita la propulsione a piede anche in posizione basculata, poiché la posizione delle ginocchia rimane invariata.



## INDICAZIONI

La carrozzina basculante Bentley LT-R è indicata per chi necessita una mobilità autonoma mediante una carrozzina dalla guida fluida con una propulsione mano-piede, beneficiando di un cambio posizione durante la giornata.

## VANTAGGI

- **Ideale per la propulsione mano-piede**

L'inclinazione senza elevazione del ginocchio è ideale per la propulsione con i piedi.

- **Accessibile ovunque**

Si posiziona facilmente con i braccioli al di sotto di scrivanie e tavoli da lavoro.

- **Auto-basculamento**

Una leva azionabile direttamente dall'utilizzatore della carrozzina, consente di eseguire il basculamento della seduta in completa autonomia.

## CARATTERISTICHE

- **Altezza, profondità della seduta, angolo dello schienale**

Si adatta a una varietà di esigenze dell'utilizzatore per offrire prestazioni ottimali. Altezza seduta regolabile da 30 cm a 48 cm.

- **Ganci per il trasporto a bordo di veicoli**

Conformi alla normativa ISO7176-19

- **Passo corto**

Per una maggiore manovrabilità e reattività con la spinta mano-piede

- **Posizione del baricentro**

La regolazione della posizione del baricentro ottimizza i requisiti di mobilità, e rende estremamente stabile la carrozzina.

- **Regolazione del basculamento manuale di 20°**

Grazie ad un unico fulcro il baricentro rimane costante lungo tutto il range di basculamento.

- **Schienale abbattibile**


Utile per ridurre l'ingombro quando non in uso o per caricarla più facilmente nel bagagliaio dell'auto.

## OPZIONI DISPONIBILI DELLA LINEA DI CARROZZINE BASCULANTI



### Schienale reclinabile manualmente

Offre una reclinazione di 32° per un maggior comfort durante la giornata.



### Basculamento elettrico

Basculamento da 0° a 20° mediante la manovra di basculamento attuabile direttamente dall'utente per mezzo di uno switch.



### Pedane Easy Out regolabili in angolazione 0°-110°

L'angolo delle pedane è facilmente regolabile con incrementi di 10°, allentando un semplice bullone con una brugola da 5 mm. Una volta rimossa, nessun hardware o staffa rimane sul telaio, eliminando il rischio di lesioni o danni all'abbigliamento dell'utilizzatore della carrozzina.



### Pedane Easy Out fisse con angolo a 70°

Una pedana semplice e facilmente rimuovibile grazie alla sua leva. Una volta rimossa, nessun hardware o staffa rimane sul telaio, eliminando il rischio di lesioni o danni all'abbigliamento dell'utilizzatore della carrozzina.

## COLORI TELAIO

Fine Texture Black

Black Shimmer

Arctic Grey NEW

Poppy Red NEW

Red Lollypop

Tangerine Orange NEW

Daffodil Yellow

Leaf Green NEW

Olive Green NEW

Tropical Teal NEW

Sky Blue NEW

Lollypop Blue

Lush Lilac NEW

Boysenberry Purple NEW

Bubble Gum Pink



## SPECIFICHE TECNICHE

Telaio	Alluminio
Larghezza seduta	35 cm ÷ 55 cm
Profondità seduta	40 cm ÷ 55 cm
Altezza anteriore seduta	30 cm ÷ 48 cm
Altezza schienale	55 cm, 63 cm
Basculamento	Fino a 20°
Larghezza totale	LS + 26 cm
Portata massima	113 kg
Peso di trasporto	33 kg